



## 自动涂膜器 ZAA2600.C

用于摩擦试验的线性磨损试验机




### 用户体验

带有多语言菜单指导的易于使用的触摸屏可节省您在实验室的时间并简化整个测试过程



### 效率

存储各种 crockmeter 配置文件设置，例如行程长度和循环次数



### 可靠性

稳定且符合人体工程学的设计保证了使用寿命和可靠的结果



## 仪器 技术规格

Display	Touchscreen 5.7" 彩色 TFT (LCD), LED 背光, VGA 分辨率
重量	最多可应用 4.5 公斤 (9.92 磅)
拉丝速度	1 - 500 mm/s (0.04 - 19.69"/s), 无级可调
分辨率	分辨率: 1 毫米/秒 (0.04 英寸/秒)



Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

请求报价



